

Fiksna dušilka VMPA1-FT-NW1.7-10

Številka dela: 572550

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	105 ... 115 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Imenska velikost	1,7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	0,04 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje