


Vhodni modul CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Številka dela: 572606

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Masa izdelka	167 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP20
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 16 status kanala
Diagnoza	Kratek stik/preobremenitev na kanal
Parametriziranje	Vklopni čas Podaljšanje časa signala Obnašanje po kratkem stiku Nadzor modula
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 15 mA
Število vhodov	16
Karakteristike vhodov	IEC1131-T2, Typ 01
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 15 V
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Čas vhoda	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms s parametriranjem)
Maks. preostali tokovni vhodi na modul	1,8 A
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	ne
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na modul