



Vmesna plošča VABF-S4-2-S

Številka dela: 573200

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	18 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0,3 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	203,5 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Priključek krmilnega zraka 14	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-2
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-2
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-2
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, plošča	Aluminijeva litina za kovanje