

## Cev iz umetne mase

### PU-4-SW

Številka dela: 5733

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6,1 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	20 mm
Notranji premer	4 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,021 kg/m
Barva	črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)