


Priključna letev VABM-L1-10G-G18-12-GR

Številka dela: 573430

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilknih mest	12
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	601 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje