

Priključna letev

VABM-L1-10HW-G18-24-GR

Številka dela: 573444

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	24
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	1.148 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	M7
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje