

Priključna letev

VABM-L1-14W-G14-10-GR

Številka dela: 573506

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	10
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	1.445 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje