


# Napajalni modul VMPAL-SP-QS8

Številka dela: 573645

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	23,2 mm
Dolžina	107,3 mm
Integrirana funkcija	z električno povezavo
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	50 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalni modul	Aluminijeva litina za kovanje Ojačan PA