

Napajalni modul VMPAL-SP-QS5/16"

Številka dela: 573646

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Širina | 23,2 mm |
| Dolžina | 107,3 mm |
| Integrirana funkcija | z električno povezavo |
| Konstrukcija ventilskega otoka | Možnost kombiniranja velikosti ventilov |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 3 ... 8 bar |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 50 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 5/16" |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, napajalni modul | Aluminijeva litina za kovanje Ojačan PA |