

Multipol-vtičnica NECA-S1G9-P9-MP5

Številka dela: 573695

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Masa izdelka	60 g
Električni priključek 1	Vtičnica, Sub-D, 9-polna
Električni priključek 2	Vijačni terminal, 9-polni
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Dovoljen premer kabla	5 ... 10 mm
Presek priključka	0,34 ... 1 mm ²
Navodilo o preseku priključka	0,34-0,5 mm ² s kabelsko sponko
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, objemna matica	Med (medenina)
Material, vijaki	Jeklo
Material, tesnilo	NBR