


Električna priključna plošča VAVE-L1-1R8-LR

Številka dela: 573920

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščita pred zamenjavo polov	bipolaren
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Masa izdelka	3,2 g
Električni priključek	3-polni/2-polni M8 / - Vtič / vtičnica
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	PA
Material, tesnilo	EPDM
Material, ohišje	PA
Material, vijaki	jeklo za poboljšanje