

# Električna priključna plošča VAVE-L1-1K7-LR

Številka dela: 573946

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Zaščita pred zamenjavo polov	bipolaren
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. premer upogiba kabla	34 mm
Masa izdelka	20 g
Električni priključek	2-polni / 2-žilni Kotna vtičnica / kabel štirobova oblika/prost konec
Struktura kabla	2x0,25
Premer kabla	3,4 mm
Toleranca premera kabla	± 0,1 mm
Dolžina kabla	1 m
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	PA
Material, tesnilo	EPDM
Material, ohišje	PA
Material, oplasčenje kabla	TPV
Material, vijaki	jeklo za poboljšanje