

Električna priključna plošča VAVE-L1-1K9-LR

Številka dela: 573948

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Zaščita pred zamenjavo polov	bipolaren
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. premer upogiba kabla	34 mm
Masa izdelka	92 g
Električni priključek	2-polni / 2-žilni Kotna vtičnica / kabel štirobova oblika/prost konec
Struktura kabla	2x0,25
Premer kabla	3,4 mm
Toleranca premera kabla	± 0,1 mm
Dolžina kabla	5 m
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	PA
Material, tesnilo	EPDM
Material, ohišje	PA
Material, oplasčenje kabla	TPV
Material, vijaki	jeklo za poboljšanje