


Interaktivna upravljalna enota CDPX-X-A-S-10

Številka dela: 574412
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Upravljalna enota 10", zaslon na dotik.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	56 mm
Višina	232 mm
Dolžina	287 mm
Maks. debelina prednje plošče	4 mm
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	2.048
Sprejemni spomin	32 Kilobyte
Strani	1.000
Tagi	10.000
Widgets	2.000
Objekti na eni strani	2.000
Uporabnik	50
Istočasni poskusi dostopa odjemalca	4
Blažilnik trenda	30
Krivulje na Trend Widget	5
Recepti	32
Parametrirni stavki na recept	32.000
Blažilnik dogodka	4
Dogodki na blažilnik dogodka	2.048
Alarmi	2.000
Velikost datoteke Java skripte na stran	8 Kilobyte
Velikost projekta	30
Scheduler	30
Podprti PLC protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	64 k
Število sistemskih LED	1
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	10,4"
Backup baterija	Li baterija, s ponovnim polnjenjem
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	SVGA, 800x600 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	1 A
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	2.100 g
PLC vmesnik	Ethernet RS485
USB vmesnik	da
Utor za SD karto	1
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	Designer Studio