

# Priključna letev

## VABM-L1-18W-G38-3

Številka dela: 574468

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	19 mm
Maks. število ventilskih mest	16
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment montaže na H-letev	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	1,18 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	599 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje