

Priključna letev

VABM-L1-18W-G38-14

Številka dela: 574477

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---------------------------------------|
| Dimenzija rastra | 19 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 16 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment montaže na H-letev | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila | 1,18 Nm |
| Maks. pritezni moment stenske montaže | 3 Nm |
| Masa izdelka | 2.051 g |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | M5 |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |