


# Pokrivna plošča VABB-L1-18

Številka dela: 574482

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	19 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	1,18 Nm
Masa izdelka	50 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna plošča	Aluminijeva litina za kovanje