


# Linijski portal DHSL-2-DGC25S-DGSL12

Številka dela: 574503

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	DGSL-12
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y osi	DGC-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	$\pm 0,02$ mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	$\pm 0,02$ mm