


Linijski portal DHSL-2-DGC25S-EGSA50

Številka dela: 574505

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	EGSA-50
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 100 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	DGC-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm