


Linijski portal DHSL-6-DGC40S-DGSL20

Številka dela: 574517

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 6
Koristno breme	0 ... 6 kg
Pogon Z osi	DGSL-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	DGC-40
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm