


Linijski portal DHSL-25-2EGC120TB-EGC120BS

Številka dela: 574538

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 25
Koristno breme	0 ... 25 kg
Pogon Z osi	EGC-120-BS
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x EGC-120-TB
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili 2x
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,08 mm