


Linijski portal DHSL-50-DGC63FAS-EGC185BS

Številka dela: 574539

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 50
Koristno breme	0 ... 50 kg
Pogon Z osi	EGC-185-BS
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGC-63-FA
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 5.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm