


Prostorski portal DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGSL25

Številka dela: 574552

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 10
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	DGSL-25
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	EGC-120-TB
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,08 mm
Pogon X osi	EGC-120-TB
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,08 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,08 mm