


Multipol-razdelilnik NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Številka dela: 574587

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24 mm
Višina	23 mm
Dolžina	113 mm
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz statusa	Rumena LED
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	74 g
Električni priključek 1	Vtičnica ravna, M8, 3-polna
Električni priključek 2	Raven vtič, M12, 8-polni
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Tokovna obremenitev na vtično mesto	2 A
Vrsta zaščite	IP68
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PBT
Barva ohišja	siva
Material, tesnilo	FPM
Material, vtični kontakti	nikljan in pozlačen
Material, vtičnica	Medenina, nikljana