



# DUO kabel NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Številka dela: 574591

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 60 V
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Električni priključek 1	Vtič raven, M8x1, 4-polni
Električni priključek 2	Vtičnica ravna, 2xM8, 3-polna
Premer kabla	3,1 mm
Dolžina kabla	1 m
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu, vtičnica	PUR
Informacije o materialu ohišja	PUR
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen