



# Navpična tlačna napajalna plošča VABF-L1-P3A3-M7

Številka dela: 574592

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrnitev ventila	0,45 Nm
Masa izdelka	220 g
Pnevmatični priključek 1	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, plošča	Aluminijeva litina za kovanje