


Kompakten sistem vida

SBOC-M-R1B-H

Številka dela: 574642

FESTO

Hitra kamera za diagnostiko in servisiranje. Kamera z monokromatskim CMOS senzorjem 1/2", ločlj. 640*480 pikselov, maks. 2100 fps, Ethernet vmesnik 100 Mbit/s



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ločljivost senzorja	640 x 480 Pixel (VGA)
Pritrditev objektiva	CS montaža (C montaža z zaščitno cevjo objektiva)
Vidno polje	Odvisen od izbranega objektiva
Širina	45 mm
Višina	45 mm
Dolžina	139,4 mm
Maks. preostali tok	1,5 A na 24 V izhodih
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	120 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Pogoji okolice	Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobnimi vplivi čim bolj čist zrak okolice
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	182 g
Čas osvetlitve	1 µs ... 1.000 ms
Stopnja slike (celotna slika)	241 fps
Tip senzorja	Monokromatski
Delovna razdalja	Odvisen od izbranega objektiva
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	100 Mbit/s
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP
Ethernet, priključni vtič	Vtič M12
Ethernet, Bus vmesnik	IEEE802.3U (100BaseT)
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, pokrov	ABS-ojačan
Material, ohišje	Aluminij eloksiran