


# Vmesnik Bus CDPX-F-CO

Številka dela: 575301

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	24 mm
Višina	91 mm
Dolžina	41 mm
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Fieldbus vmesnik	CANopen
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtič Sub-D 9-polni
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s