



Časovno zakasnitveni ventil VZ-3-PK-3

Številka dela: 5755

FESTO

normalno zaprt, na priključni ploščo 2n z natičnim priključkom za cev NW3.
S priključitvijo dodatnega volumna je možno doseči daljše čase S
priključitvijo dodatnega volumna je možno doseči daljše čase
zakasnitve.zakasnitve.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Način vklopa	pnevmatičen
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Prekritje	negativno prekrivanje
Opomba o prisilni dinamizaciji	Preklopna frekvenca najmanj 1x na teden
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Normalni imenski pretok	90 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0,25 ... 5 s
Trajanje odmora za vračanje	≥ 55 ms
Natančnost ponovljivosti, vmesni položaj	$\pm 0,5$ s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	150 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo na montažne okvirje po izbiri:
Pnevmatični priključek	PK-3
Material, ohišje	cinkova tlačna litina