

# Priključni blok VABM-B10-20E-N38-4

Številka dela: 576353

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.053 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Priključek krmilnega zraka 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 5	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje