

# P-priključna letev

## VABM-B10-20-N38-6-P53

Številka dela: 576379

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	6
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	395 g
Način pritrditve	s pritrčilnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje