


P-priključna letev VABM-B10-20-G38-3-P53-E

Številka dela: 576415

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	282 g
Način pritrditve	s pritrčilnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje