

# Priključni blok VABM-B10-20S-N14-8

Številka dela: 576435

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	8
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	917 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje