

Priključni blok VABM-B10-20E-G38-3-P3

Številka dela: 576442

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 22 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilskih mest | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 574 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Priključek krmilnega zraka 12 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |