


Napajalna plošča VABF-B10-20-P1A4-G18

Številka dela: 576492

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment | 1,4 Nm |
| Masa izdelka | 78 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, napajalna plošča | Tlačno liti aluminij |