

# Napajalna plošča VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Številka dela: 576493

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Obratovalni tlak MPa                 | -0,09 ... 1 MPa                   |
| Obratovalni tlak                     | -0,9 ... 10 bar                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Maks. pritezni moment                | 1,4 Nm                            |
| Masa izdelka                         | 56 g                              |
| Način pritrditve                     | s skošnjo izvrtino                |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/8                              |
| Pnevmatični priključek 3             | G1/8                              |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                      |
| Material, napajalna plošča           | Tlačno liti aluminij              |