


Priključna plošča VMPAC-AP-14-SP-2

Številka dela: 576577

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	32,8 mm
Dolžina	169 mm
Dimenzija rastra	26,8 mm
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	160 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA