


Dvoročni blok ZSB-1/8-B

Številka dela: 576656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Način vklopa	pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Varnostna funkcija	Dvoročno upravljanje
Performančni nivo (PL)	Dvoročno upravljanje/ Kat. 1, PLc
Obratovalni tlak MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Normalni imenski pretok	50 l/min
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
Certifikat izdajnega oddelka	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	420 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri:
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran