


T-razdelilni člen FCK-3-PK-6-KU

Številka dela: 6275

FESTO

Izvedba iz polimera.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 5,3 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | T-oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | za cev z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico |
| Material, objemna matica | POM |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material priključka | POM |