


Viličasta glava SGA-M16

Številka dela: 6524

FESTO

z zunanjim navojem, za nihalno pritrditev valjev.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M16
Radialni odstopok +/-	5 mm
Izenačevanje kota +/-	120 deg
Položaj vgradnje	poljuben
Navojni priključek	Zunanji navoj M16
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	512 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, zglobna glava	Jeklo cinkan
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano