


Hitro odzračitveni ventil SEU-3/8

Številka dela: 6755

FESTO

z glušnikom.

Hrup odzračitve je merjen pri tlaku 6 bar in na oddaljenosti 1 m.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | Hitra odzračitev |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi) | 2.280 l/min |
| Normalni pretok odzračitve 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi) | 4.680 l/min |
| Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi) | 2.880 l/min |
| Obratovalni tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -20 ... 75 °C |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Imenska velikost | 11 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 75 °C |
| Nivo glasnosti | 83 dB(A) |
| Masa izdelka | 160 g |
| Material, tesnilo | NBR |