



Ventil za prednjo ploščo SV-3-M5

Številka dela: 6817

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum. Priključek za vakuum na 1 (P).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	65 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	2 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Prekritje	pozitivno prekritje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	12 N
Masa izdelka	40 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Umetna masa Med (medenina)