


Hitro odzračitveni ventil SEU-1/2

Številka dela: 6822

FESTO

z glušnikom.

Hrup odzračitve je merjen pri tlaku 6 bar in na oddaljenosti 1 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	4.020 l/min
Normalni pretok odzračitve 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	6.500 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	4.560 l/min
Obratovalni tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Nivo glasnosti	86 dB(A)
Masa izdelka	320 g
Material, tesnilo	NBR