



## Izbirno stikalo

### HW-6-38

Številka dela: 7199

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	8/6 bistabilen
Normalni imenski pretok	180 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Vrsta krmiljenja	neposredno
Skupna lekaža	1 l/h
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Imenski pritezni moment	1,7 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5