



PE-pretvornik PE-VK-5.1

Številka dela: 7451

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-1
Dovoljenje	CCC
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,025 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 0,25 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Izhod stikala	s kontaktom
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Stikalni element	izmenjevalnik
Točka vklopa	0,0005 bar
Točka izklopa	0,0001 bar
Maks. AC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. DC izhodna napetost vklopa	250 V
Uporabna kategorija induktivnega bremena	AC-14 DC-13
Uporabna kategorija ohmskega bremena	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni Kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Dolžina kabla	1 m
Material, oplasčenje kabla	PVC
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	M5
Masa izdelka	250 g
Material, ohišje	ABS Tlačno liti aluminij aluminij, eloksiran
Možnosti nastavitve	Stalno nastavljen
Vrsta zaščite	IP62
Izolacijska napetost	2 kV
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanje	3