



# Micro-ventil z dročnikom

## S-3-PK-3-B

Številka dela: 7843

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Normalni imenski pretok	60 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	1,8 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	6 N
Masa izdelka	7 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Material, ohišje	Umetna masa Med (medenina)