



Tlačno stikalo

SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Številka dela: 8000033

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	relativni tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Izhod stikala	s kontaktom
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Stikalni element	izmenjevalnik
Točka vklopa	0,25 bar
Vklopna točka, maksimalna	0,4 bar
Izklopna točka, minimalna	0,05 bar
Maks. izhodni tok DC	1.000 mA
Minimalni obremenitveni tok	2 mA pri 24 V
Kratkostična odpornost	ne
Območje obratovalne napetosti DC	19,2 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	4-polni M12x1 Vtič po EN 60947-5-2 okrogla oblika
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek	G1/8
Masa izdelka	80 g
Material, ohišje	Jeklo
Material, električni priključek	POM
Možnosti nastavitve	Stalno nastavljen
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L