



Tlačno stikalo

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Številka dela: 8000210

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po strojni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Tlačni senzor iz tankega kovinskega filma
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Izhod stikala	2xPNP
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Stikalni element	Antivalent
Točka vklopa	0,25 bar
Vklopna točka, maksimalna	0,4 bar
Izklopna točka, minimalna	0,05 bar
Maks. izhodni tok DC	500 mA
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	19,2 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	4-polni M12x1 Vtič po EN 60947-5-2 okrogla oblika
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek	G1/8
Masa izdelka	50 g
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, električni priključek	PBT
Možnosti nastavitve	Stalno nastavljen
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L