


Pogon EMGC-60-P-G12-SEC-67

Številka dela: 8000617
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	67 mm
Torzijska zračnost	0,67 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	12:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-20 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	36 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,34 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	45 Nm
Maks. izkoristek	92 %
Togost pred zasukom	2,4 Nm/arcmin
Masa izdelka	1.200 g
Koda vmesnika izhoda motorja	60H
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS