


# Pogon EMGC-60-P-G40-SEC-67

Številka dela: 8000622  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	67 mm
Torzijska zračnost	0,67 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	40:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-20 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	42 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	52 Nm
Maks. izkoristek	92 %
Togost pred zasukom	2,4 Nm/arcmin
Masa izdelka	1.200 g
Koda vmesnika izhoda motorja	60H
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS